

とれたての新商品情報、いち早くお届け。

2024年

KOKUYO

コクヨプレス

12月

ステーショナリー商品情報

発刊日：11月1日

今月の話題 P.5~6

針を使わないステープラー
〈ハリナックス〉シリーズが
リニューアル!



針なしステープラー
〈ハリナックス〉シリーズ

業界初! ※1 傾斜インサート採用

利き手を問わず、よく切れる ※2

SAXA

ハサミ 〈サクサ〉



選びやすく、かつ環境に配慮した



封筒型パッケージへリニューアル

12月発売

※1. 2023年3月現在 (コクヨ調べ)
※2. ハサミの構造は右手用と同様です。

ハサミ〈サクサ〉 ハイブリッドアーチ刃

業界初^{※1}！傾斜インサート搭載。
 利き手を問わず^{※2}、薄いものから厚いものまで
 しっかり切れるようにリニューアル。

※1. 2023年3月現在(コクヨ調べ)
 ※2. ハサミの構造は右手用と同様です。

〈サクサ〉ハイブリッドアーチ刃 リニューアルポイント

① 傾斜インサート設計で切り損じを低減、利き手を問わずさらに切りやすく

傾斜

ハンドルに対して刃を傾けて設計することで、刃の隙間発生を抑え、薄いものも切りやすい。

■傾斜インサートなしの場合

隙間に入り込み切れない

刃と刃の隙間に対象物が入り込み、噛み込んで切れないことがあります。
※薄いフィルムなどを切断する際

■傾斜インサートありの場合

隙間が抑えられ入り込みにくい

刃が締まる力を自動発生させることで隙間が抑えられ、噛み込みやすい薄いフィルムなどの切断ミスが減って切りやすくなります。

ハンドルを開閉するだけで刃を締める力が自動的に働きます。

② 刃先でも軽く切れるハイブリッドアーチ刃

ストレート刃

ハイブリッドアーチ刃

③ ベタつかない 3Dグルーレス構造刃

※スタンダード刃を除く

段差構造

④ 力が入れやすい ワイドフィットハンドル

原寸大

⑤ 紙袋パッケージ

環境に配慮した紙袋パッケージにリニューアル。オモテ面は原寸大の写真を載せ、商品価値をスッキリと表現。ウラ面は、くり抜いたのぞき窓から、商品を実際に確認できます。



多言語音声ガイドサービス
 アクセシブルコードを業界初導入

■ハイブリッドアーチ刃の比較

	スタンダード刃	グルーレス刃	フッ素・グルーレス刃	チタン・グルーレス刃
タイプ				
	ビニールなどの薄い素材でも刃先まで切りやすい。	粘着テープなどを切ってもベタつきにくい。	牛乳パックなどを切ってもサビにくい。	厚いものを切っても切れ味続く。
品番	HSM-A100	HSM-PA100	HSM-PFA100	HSM-PTA100
ベタつきにくさ	—	○	◎	◎
サビにくさ	—	—	◎	—
耐久性	—	—	—	◎
おすすめの用途	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> 厚手封筒</div> <div style="text-align: center;"> PPAバンド</div> <div style="text-align: center;"> ビニール</div> <div style="text-align: center;"> 草花</div> <div style="text-align: center;"> ベルト(革)</div> <div style="text-align: center;"> 段ボール(薄手)</div> <div style="text-align: center;"> 牛乳パック</div> <div style="text-align: center;"> クレジットカード</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> 粘着テープ </div>			

12月発売

ハサミ(サクサ) (スタンダード刃)

薄いビニールから段ボールまで、軽い力でサクサク切れる
お求めやすいスタンダードタイプ

グリーン購入法適合

傾斜インサート設計で
切り損じを低減

ハンドルに対して刃を傾けることで刃の隙間が抑えられ、根元付近での薄いフィルムなどの切断ミスを低減します。

利き手を問わず、すごく切れる

軽い切れ味を実現するハイブリッドアーチ刃に、傾斜インサート設計を採用したことで、薄いものから厚いものまでしっかり切れます。右手でも左手でも共用で使いやすいハサミです。

※ハサミの構造は右手用と同様です。

刃先でも軽い切れ味

刃先にかけて刃の角度が広がる「ハイブリッドアーチ刃」により、軽い切れ味を実現。



※画像使用品番は、HSM-A100LBです。



HSM-A100LB



HSM-A100LP



HSM-A100LS

■ハサミ(サクサ) (スタンダード刃)

HOWS DESIGN

品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格 (税抜)	刃タイプ	外寸法	刃渡り寸法	板厚	包装単位
	4901480				全長・幅			
HSM-A100LB	395470	2053-2437	¥480	スタンダード	174・75	65	1.5	10/120
HSM-A100LP	395487	2053-2444	¥480					10/120
HSM-A100LS	395494	2053-2451	¥480					10/120

●材質/刃部: ステンレス、ハンドル部: R-ABS ◆製品色/LB…ライトブルー、LP…ライトピンク、LS…グレーージュ

●パッケージ(紙封筒)



HSM-A100LB

ハサミ(サクサ) (グルーレス刃)

粘着テープを切ってもベタつきにくい、
3Dグルーレス構造刃タイプ

グリーン購入法適合

傾斜インサート設計で
切り損じを低減

ハンドルに対して刃を傾けることで刃の隙間が抑えられ、根元付近での薄いフィルムなどの切断ミスを低減します。

利き手を問わず、すごく切れる

軽い切れ味を実現するハイブリッドアーチ刃に、傾斜インサート設計を採用したことで、薄いものから厚いものまでしっかり切れます。右手でも左手でも共用で使いやすいハサミです。

※ハサミの構造は右手用と同様です。

刃に粘着剤が付着しにくい
3Dグルーレス構造刃

ハサミの刃の内側の接する部分を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造刃」により、粘着テープを切ってもベタつきにくい仕様です。



※画像使用品番は、HSM-PA100Bです。



HSM-PA100B



HSM-PA100D



HSM-PA100W

■ハサミ(サクサ) (グルーレス刃)

HOWS DESIGN

品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格 (税抜)	刃タイプ	外寸法	刃渡り寸法	板厚	包装単位
	4901480				全長・幅			
HSM-PA100B	395449	2053-2468	¥630	グルーレス	174・75	65	1.5	10/120
HSM-PA100D	395456	2053-2475	¥630					10/120
HSM-PA100W	395463	2053-2482	¥630					10/120

●材質/刃部: ステンレス、ハンドル部: R-ABS ◆製品色/B…ブルー、D…ブラック、W…ホワイト

●パッケージ(紙封筒)



HSM-PA100B

12月発売

ハサミ〈サクサ〉 (フッ素・グルーレス刃)

3Dグルーレス構造刃にフッ素コーティングを施したのり汚れ、サビに強いタイプ

グリーン購入法適合

傾斜インサート設計で切り損じを低減

ハンドルに対して刃を傾けることで刃の隙間が抑えられ、根元付近での薄いフィルムなどの切断ミスを低減します。

利き手を問わず、すごく切れる

軽い切れ味を実現するハイブリッドアーチ刃に、傾斜インサート設計を採用したことで、薄いものから厚いものまでしっかり切れます。右手でも左手でも共用で使いやすいハサミです。

※ハサミの構造は右手用と同様です。

サビに強い

「3Dグルーレス構造刃」とフッ素コーティングのダブルの力で、のり汚れが付きにくく、サビに強くなっています。



※画像使用品番は、HSM-PFA100Bです。



※画像使用品番は、HSM-PFA100Wです。



HSM-PFA100B



HSM-PFA100D



HSM-PFA100W

●パッケージ(紙封筒)



215 mm

90 mm

HSM-PFA100B

■ハサミ〈サクサ〉 (フッ素・グルーレス刃)

HOWS DESIGN

品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格 (税抜)	刃タイプ	外寸法	刃渡り寸法	板厚	包装単位
	4901480				全長・幅			
HSM-PFA100B	395500	2053-2499	¥980	フッ素・グルーレス	174・75	65	1.5	10/120
HSM-PFA100D	395517	2053-2505	¥980					10/120
HSM-PFA100W	395524	2053-2512	¥980					10/120

●材質/刃部: ステンレス、ハンドル部: R-ABS ◆製品色/B…ブルー、D…ブラック、W…ホワイト

ハサミ〈サクサ〉 (チタン・グルーレス刃)

3Dグルーレス構造刃にチタンコーティングを施し、切れ味が持続する耐久性に優れたタイプ

グリーン購入法適合

傾斜インサート設計で切り損じを低減

ハンドルに対して刃を傾けることで刃の隙間が抑えられ、根元付近での薄いフィルムなどの切断ミスが低減します。

利き手を問わず、すごく切れる

軽い切れ味を実現するハイブリッドアーチ刃に、傾斜インサート設計を採用したことで、薄いものから厚いものまでしっかり切れます。右手でも左手でも共用で使いやすいハサミです。

※ハサミの構造は右手用と同様です。

高い耐久性で、切れ味が続く

「3Dグルーレス構造刃」に、チタンコーティングを施していることで表面硬度が高く、軽い切れ味が長持ちします。



※画像使用品番は、HSM-PTA100DBです。



※画像使用品番は、HSM-PTA100Dです。



HSM-PTA100D



HSM-PTA100DB



HSM-PTA100W

●パッケージ(紙封筒)



215 mm

90 mm

HSM-PTA100D

■ハサミ〈サクサ〉 (チタン・グルーレス刃)

HOWS DESIGN

品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格 (税抜)	刃タイプ	外寸法	刃渡り寸法	板厚	包装単位
	4901480				全長・幅			
HSM-PTA100D	395548	2053-2536	¥1,270	チタン・グルーレス	174・75	65	1.5	10/120
HSM-PTA100DB	395531	2053-2529	¥1,270					10/120
HSM-PTA100W	395555	2053-2543	¥1,270					10/120

●材質/刃部: ステンレス、ハンドル部: R-ABS ◆製品色/D…ブラック、DB…ダークブルー、W…ホワイト

12月発売

〈サクサ〉シリーズに、 狙って切りやすいストレート刃が新登場!

刃先が細く狙いやすい

従来のアーチ刃ハサミに比べて刃先が細く、切りたい場所が見えやすい独自設計です。



従来のアーチ刃



新製品
〈サクサ〉ストレート刃

切り終わりまでキレイな仕上がり

刃の突き刺さり量を調整することで紙への負担を減らし、切り終わりに横割れがなくキレイな仕上がりです。



一般的なストレート刃



新製品
〈サクサ〉ストレート刃

非対称ハンドル

フィット感を重視した非対称ハンドルを採用しました。

細かい作業にぴったり

紙工作など細かい作業シーン、線に沿ってカットするトリミングシーンなどに適した、狙って切りやすいストレート刃です。

■ストレート刃の比較

	スタンダード刃	フッ素刃
タイプ		
	紙工作や切り抜きなど細かい作業がしやすい。	マスキングテープやステッカーなどを切ってもベタつきにくい。
品番	HSM-110D	HSM-F110D
ベタつきにくさ	—	○
サビにくさ	—	◎
耐久性	—	—
おすすめの用途	<ul style="list-style-type: none"> ・折り紙 ・コピー用紙 ・ビニール ・コートボール紙 ・封筒 	
	<ul style="list-style-type: none"> ・マスキングテープ ・ステッカー 	

ハサミ〈サクサ〉(ストレート刃)

狙いやすく、切り終わりまでキレイな独自設計ストレート刃のお求めやすいスタンダードタイプ

グリーン購入法適合



HSM-110D



●パッケージ(紙封筒)



215mm

90mm

■ハサミ〈サクサ〉(ストレート刃)

品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格 (税抜)	刃タイプ	外寸法	刃渡り寸法	板厚	包装単位
	4901480				全長・幅			
HSM-110D	397238	2053-2550	¥630	スタンダード	174・72	65	1.5	10/120

●材質/刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS ◆製品色/D…ブラック

HOWS DESIGN

ハサミ〈サクサ〉(ストレート・フッ素刃)

刃先が細い独自設計ストレート刃にフッ素コーティングを施した粘着テープを切ってもベタつきにくいタイプ

グリーン購入法適合



HSM-F110D



●パッケージ(紙封筒)



215mm

90mm

■ハサミ〈サクサ〉(ストレート・フッ素刃)

品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格 (税抜)	刃タイプ	外寸法	刃渡り寸法	板厚	包装単位
	4901480				全長・幅			
HSM-F110D	397245	2053-2567	¥980	フッ素	174・72	65	1.5	10/120

●材質/刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS ◆製品色/D…ブラック

HOWS DESIGN

12月発売

針なしステープラー〈ハリナックス〉シリーズ

針を使わないステープラー〈ハリナックス〉シリーズがサステナブルパッケージになってカラーもリニューアル!

●コンパクトアルファ・ハンディ10枚を使った使用例



お子様との紙工作に

ギフトラッピングに

レシートの仕付けに

とじ穴をひっかければ
プリント類も掲示できる

リニューアルポイント① オフィスや暮らしになじみやすい落ち着いた カラー にリニューアル!			リニューアルポイント② 紙箱パッケージ にリニューアル!			
	コンパクトアルファ	ハンディ10枚	ハリナックスプレス	コンパクトアルファ	ハンディ10枚	ハリナックスプレス
従来品						
新製品						

リニューアルポイント③ 多言語音声ガイドサービス **アクセシブルコード**を導入

針なしステープラー〈ハリナックス〉(コンパクトアルファ)

約5枚とじられる、 使いやすさにこだわった手のひらサイズのコンパクトタイプ

グリーン購入法適合
GPNエコ商品nett掲載

とじ方2Way

自然にラクな持ち方ができる握りやすいレバー形状で「握りとじ」「親指押しとじ」どちらでもとじられます。



※画像使用品番は、SLN-MSH305VPです。

角でも横でもとじられる

1カ所とじタイプなので、角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印も付いています。



とじ穴位置がわかる

とじ穴位置の確認に便利な確認窓付き。



ストラップ穴付き

携帯に便利なストラップ用の穴が付いています。



※ストラップは付属していません

とじ穴位置確認窓が開閉式なので、とじミス時などの紙くずや紙粉を簡単に取り出せます。



SLN-MSH305GB

SLN-MSH305PW

SLN-MSH305VP



●とじた際にはすれにくい矢印刃を採用しました。

最大とじ枚数
約5枚

針なしステープラー〈ハリナックス〉(コンパクトアルファ)

HOWS DESIGN


品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格 (税抜)	外寸法 W・D・H	包装単位
	SLN-MSH305GB	4901480	2052-6443	¥920	27・87・53
SLN-MSH305PW	396712	2052-6429	¥920	10/180	
SLN-MSH305VP	396699	2052-6436	¥920	10/180	

●材質/本体・レバー: R-PC、とじ穴位置確認窓: PC、レバー補強: スチール、刃: ステンレス

●とじ枚数/コピー用紙(PPC用紙)約5枚 ●とじ穴寸法/5×6.5mm

●製品色/GB…ブルーグリーン、PW…パールホワイト、VP…サーモンピンク

●とじ穴寸法(原寸大)



●パッケージ(紙箱)



SLN-MSH305GB

針なしステープラー〈ハリナックス〉(ハンディ10枚)


約10枚とじられる、スリムなハンディタイプ



グリーン購入法適合
GPNエコ商品ねっと掲載

角でも横でもとじられる

1カ所とじタイプなので、角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印も付いています。



角とじ

横とじ

※画像使用品番は、SLN-MSH110GBです。

とじ穴位置がわかる

とじ穴位置の確認に便利な確認窓付き。



ストラップ穴付き

携帯に便利なストラップ用の穴が付いています。



※ストラップは付属していません



●とじ際にはすれにくい矢印刃を採用しました。



SLN-MSH110GB



SLN-MSH110PW



SLN-MSH110SD



SLN-MSH110VP


最大とじ枚数
約10枚

針なしステープラー〈ハリナックス〉(ハンディ10枚)



品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格 (税抜)	外寸法 W・D・H	包装単位
SLN-MSH110GB	4901480 396743	2052-6474	¥1,600	32・121・100	5/60
SLN-MSH110PW	396729	2052-6450	¥1,600		5/60
SLN-MSH110SD	396750	2052-6481	¥1,600		5/60
SLN-MSH110VP	396736	2052-6467	¥1,600		5/60

●とじ穴寸法(原寸大)



●パッケージ(紙箱)



- 材質/上カバー・下カバー・レバー: R-ABS、とじ穴位置確認窓: ABS、本体: スチール、刃: ステンレス・スチール
- とじ枚数/コピー用紙(PPC用紙)約10枚 ●とじ穴寸法/5×7.9mm
- ◆製品色/GB…ブルーグリーン、PW…パールホワイト、SD…セビアブラック、VP…サーモンピンク

針なしステープラー〈ハリナックスプレス〉

約5枚とじられる、穴をあけずに、キレイに仕上がる圧着タイプ。

グリーン購入法適合
GPNエコ商品ねっと掲載

とじ部がスマート

穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。穴をあけたくない会議書類などに。



レバーを下げるだけ

用紙を奥まで差し込み、レバーを下げるだけ。置いて使うことも、手に持って使うことも可能です。



※画像使用品番は、SLN-MPH105GBです。

外したいときにキレイに外せる

とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外せます。



とじ部がかさばらない

とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。



SLN-MPH105GB



SLN-MPH105PW



SLN-MPH105SD



SLN-MPH105VP




最大とじ枚数
約5枚

針なしステープラー〈ハリナックスプレス〉



品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格 (税抜)	外寸法 W・D・H	包装単位
SLN-MPH105GB	4901480 396781	2052-6511	¥1,650	34・95・85	5/60
SLN-MPH105PW	396767	2052-6498	¥1,650		5/60
SLN-MPH105SD	396798	2052-6528	¥1,650		5/60
SLN-MPH105VP	396774	2052-6504	¥1,650		5/60

●とじ部の寸法(原寸大)



※上図の数値を超える奥行きではとじられません。

●パッケージ(紙箱)



- 材質/レバーカバー・ミドルカバー・アンダーカバー: R-ABS、用紙挿入口: ABS、ストッパー: POM、リアカバー: PP、本体: スチール ●とじ枚数/コピー用紙(PPC用紙)約5枚 ●とじ穴寸法/1.6×10mm
- ◆製品色/GB…ブルーグリーン、PW…パールホワイト、SD…セビアブラック、VP…サーモンピンク

●とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m²を使用時の数値です。用紙の種類(厚みや紙質など)によっては、とじ枚数が少なくなることや保持力が弱くなる場合があります。(感熱紙、複写伝票など)

12月発売

はたらく場所を、ちょっと心地よく
日々を、満たす
ヒビフル

ちょっとした「くふう」で、ちょっとした「こちよさ」を日々のはたらく場所に。
生活用品シリーズ「KOKUYO HibiFull」の第2弾。

空気の層で手が熱くなりにくい断熱紙コップ／紙フタ〈KOKUYO HibiFull〉

空気の層で熱を手を感じさせにくい紙コップ
来客用に適した高級感のあるマーブル柄



●空気の層で結露しにくいので、熱い飲料だけでなく、冷たい飲料にも適しています。



AirWall
空気の層で手が熱くなり
にくい断熱紙コップ

持ち手部分を紙で二重巻きにして空気の層を作るエアウォール®構造でつくられた「空気の層で手が熱くなりにくい断熱紙コップ」は、厚紙・エンボス・発泡の紙コップと比べ、中身の熱を手を感じさせにくい、高い断熱性能をもっています。



※エアウォールは東洋興業株式会社の商標です。

断熱紙コップ

●高級感のあるマーブル柄の3色アソートです。



KHF-PC1115-1

●パッケージ



断熱紙コップ用紙フタ

●空気の層で手が熱くなりにくい断熱紙コップ9オンス(260ml)にカチッとはまる専用の紙製フタです。
●環境に配慮した紙製なので、使用後は分別せずに廃棄できます。
●両面ラミネート加工を施しているため、温かい飲料を入れたままでも柔らかくなりやすい紙フタです。



KHF-PCL1125



●パッケージ



空気の層で手が熱くなりにくい断熱紙コップ〈KOKUYO HibiFull〉



品番	JANコード	コード	価格	容量	外寸法	色	入り数	包装単位
	4901480				口径・高さ			
KHF-PC1115-1	398723	2062-1667	オープンプライス	9オンス(260ml)	79・93	マーブル(3色アソート)	25個	40

空気の層で手が熱くなりにくい断熱紙コップ用紙フタ〈KOKUYO HibiFull〉



品番	JANコード	コード	価格	仕様	外寸法	入り数	包装単位
	4901480				口径・高さ		
KHF-PCL1125	398747	2062-1681	オープンプライス	9オンス(260ml)用	79・19	50個	30

残量が見える除菌ウェットティッシュ〈KOKUYO HibiFull〉

シート残量が見える半透明キャップで、
詰め替え時期が分かりやすい
除菌ウェットティッシュ ※すべての菌を除菌するわけではありません。



●シート残量が見える半透明キャップを採用しているので、詰め替え時期が分かりやすく、在庫管理がしやすい除菌ウェットティッシュです。



●中身がなくなったら、詰め替え用をご活用ください。



●一枚ずつ取り出せるポップアップ式。



しっかり除菌
アルコール
タイプ

手にやさしい
ノンアルコール
タイプ

しっかり清潔
ウイルス除去
タイプ

●スタンダードなアルコールタイプのほか、アルコールが苦手な方や小さなお子様にも安心なノンアルコールタイプ、ウイルス対策を重視したい企業や公共施設に おすすめのウイルス除去タイプの3タイプをご用意しました。



アルコールタイプ

- お食事時の机などの除菌に
- キッチンまわりの除菌に
- 身の回りの物の除菌に
- ドアノブや手すりの除菌に

●ボトル



KHF-CSS111

●詰め替え用



KHF-CSR111

ノンアルコールタイプ

- お食事時の机などの除菌に
- キッチンまわりの除菌に
- 身の回りの物の除菌に
- 小さなお子様が使うものの除菌に。

●ボトル



KHF-CSS121

●詰め替え用



KHF-CSR121

ウイルス除去タイプ

- テーブルや机、キッチン用品の衛生に
- ドアノブや手すりの除菌に
- ベッド・テーブル・ポータブルトイレ等介護機器の清掃に
- 身の回りの物の除菌に

●ボトル



KHF-CSS131

●詰め替え用



KHF-CSR131

残量が見える除菌ウェットティッシュ〈KOKUYO HibiFull〉



品番	JANコード 4901480	コード	価格	仕様	種類	枚数	シート寸法	パッケージ寸法	包装単位
								W・D・H	
KHF-CSS111	397252	2053-2147	オープンブライス	ボトル	アルコールタイプ	110枚	123・180	103・103・172	24
KHF-CSS121	397276	2053-2161	オープンブライス		ノンアルコールタイプ				24
KHF-CSS131	397290	2053-2185	オープンブライス		ウイルス除去タイプ				24
KHF-CSR111	397269	2053-2154	オープンブライス	詰め替え用	アルコールタイプ	110枚	90・70・185	24	24
KHF-CSR121	397283	2053-2178	オープンブライス		ノンアルコールタイプ				24
KHF-CSR131	397306	2053-2192	オープンブライス		ウイルス除去タイプ				24

●材質/シート:不織布、ボトル:PE、キャップ:PP ●防腐剤(パラベン)不使用(※アルコールタイプ・ノンアルコールタイプのみ)
 ●成分/アルコールタイプ:水・エタノール・クエン酸・クエン酸Na・乳酸ナトリウム・ソルビン酸カリウム・プロピレングリコール・ポリリン酸グリコール・ポリリジン・リンゴ抽出物、ノンアルコールタイプ:水・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・BG・セチルピリジニウムクロリド・ベンザルコニウムクロリド・PEG-40水添ヒマシ油・ポリアミノプロピルビグアニド・EDTA-2Na・シメチコン・グレープフルーツ種子エキス、
 ウイルス除去タイプ:水・エタノール・メチルパラベン・プロピルパラベン・PEG-30水添ヒマシ油・ポリアミノプロピルビグアニド・EDTA-2Na・シメチコン

〈KOKUYO HibiFull〉シリーズ

さっと取り出せる低密度ゴミ袋〈KOKUYO HibiFull〉(厚手タイプ)

取り出し口が大きく、さっと取り出しやすい!
重いものや尖ったものを入れても破れにくい低密度ゴミ袋



●袋はツルツルタイプです。



●箱パッケージにはそのまま詰め替えて用を入れて簡単に補充できます。



●箱の取り出し口が大きなフタ式になっているので、箱ごと置いたままでもさっと取り出しやすくなっている低密度ゴミ袋です。

※画像使用品番は、KHF-GL242Tです。

●厚みがあるので、重いものや尖ったものを入れても破れにくく、引っ張りにも強い仕様です。

●カラーは黒・透明・乳白の3色、容量は45ℓ・70ℓ・90ℓの3サイズをご用意しました。

45ℓ

厚み0.03mm



●箱パッケージ



KHF-GL242D・T・W

※画像使用品番は、KHF-GL242Wです。

●詰め替え用



KHF-GLR242D・T・W



※画像使用品番は、KHF-GL242Dです。

70ℓ

厚み0.04mm



●箱パッケージ



KHF-GL252D・T・W

※画像使用品番は、KHF-GL252Wです。

●詰め替え用



KHF-GLR252D・T・W



※画像使用品番は、KHF-GL252Tです。

90ℓ

厚み0.05mm



●箱パッケージ



KHF-GL262D・T・W

※画像使用品番は、KHF-GL262Wです。

●詰め替え用



KHF-GLR262D・T・W



※画像使用品番は、KHF-GL262Wです。

■さっと取り出せる低密度ゴミ袋〈KOKUYO HibiFull〉(厚手タイプ)



品番	JANコード	コード	価格	仕様	容量	袋寸法		枚数	包装単位
						タテ・ヨコ・厚さ	パッケージ寸法 W・D・H		
KHF-GL242D	395647	2052-0991	オープンブライ	箱パッケージ	45ℓ	800・650・0.03	360・225・75	120枚	5
KHF-GL242T	395623	2052-0977	オープンブライ						5
KHF-GL242W	395630	2052-0984	オープンブライ						5
KHF-GL252D	395678	2052-1028	オープンブライ		70ℓ	900・800・0.04	440・245・95		3
KHF-GL252T	395654	2052-1004	オープンブライ						3
KHF-GL252W	395661	2052-1011	オープンブライ						3
KHF-GL262D	395708	2052-1059	オープンブライ		90ℓ	1000・900・0.05	510・270・110		2
KHF-GL262T	395685	2052-1035	オープンブライ						2
KHF-GL262W	395692	2052-1042	オープンブライ						2
KHF-GLR242D	395739	2052-1080	オープンブライ	詰め替え用	45ℓ	800・650・0.03	380・260・70	5	
KHF-GLR242T	395715	2052-1066	オープンブライ					5	
KHF-GLR242W	395722	2052-1073	オープンブライ					5	
KHF-GLR252D	395760	2052-1110	オープンブライ		70ℓ	900・800・0.04	460・310・90	3	
KHF-GLR252T	395746	2052-1097	オープンブライ					3	
KHF-GLR252W	395753	2052-1103	オープンブライ					3	
KHF-GLR262D	395791	2052-1141	オープンブライ		90ℓ	1000・900・0.05	550・350・105	2	
KHF-GLR262T	395777	2052-1127	オープンブライ					2	
KHF-GLR262W	395784	2052-1134	オープンブライ					2	

●材質/PE ◆製品色/D…黒、T…透明、W…乳白

12月発売

流せるトイレのお掃除シート〈KOKUYO HibiFull〉(大判厚手・そのまま使えるシールタイプ) 2個入り

そのまま流せる大判厚手のトイレ掃除シート、シートはミシン目で分割可能



●丈夫な大判厚手タイプなので、1枚で床や壁までしっかり拭き掃除をすることができます。



●使用後はそのままトイレに流せます。



●シートは半分にカットできるミシン目入りで、半分ずつ使うこともでき経済的です。



●密閉シール付きのパックタイプなので、別のケースを用意して詰め替えることなくそのままご利用いただけます。



●小物置きに設置してもトイレになじむシンプルなデザイン。

●オフィスに嬉しい「無香料」のほか、トイレに合う「せっけんの香り」「ミントの香り」をご用意しました。

無香料

せっけんの香り

ミントの香り



KHF-TDS101-1X2



KHF-TDS101-2X2



KHF-TDS101-3X2



流せるトイレのお掃除シート〈KOKUYO HibiFull〉(大判厚手・そのまま使えるシールタイプ) 2個入り



品番	JANコード	コード	価格	仕様	枚数	パッケージ寸法		シート寸法	包装単位
						W	D・H		
KHF-TDS101-1X2	397047	2052-8416	オープンプライス	無香料	12枚入り×2個	100	200・45	約320・250	24
KHF-TDS101-2X2	397054	2052-8423	オープンプライス	せっけんの香り					24
KHF-TDS101-3X2	397061	2052-8430	オープンプライス	ミントの香り					24

●材質/シート: パルプ、個装袋: PP・PET、シール: PET・PP

置いて使える便座除菌クリーナー〈KOKUYO HibiFull〉

ポンプボトルタイプなので、壁付けのディスペンサーを使わずにそのまま置いて使える便座除菌クリーナー

※すべての菌を除菌するわけではありません。



●ペーパーにプッシュして拭くだけで便座除菌できるクリーナーです。



●持ち去り対策として、本体側面欄に施設名などが記入できます。



●中身がなくなったら、付け替え用や詰め替え用をご活用ください。



●ポンプボトルタイプなので、壁付けのディスペンサーを使わずにそのまま置いて使えます。

ポンプボトル・600mL



●パッケージ本体に使い方が表示されているので、初めて利用される方もスムーズに使うことができます。

KHF-TDB101



付け替え用・600mL

※付け替え用にはポンプが付属しておりません。ご使用前に必ずポンプボトルタイプ(KHF-TDB101)のポンプを付け替えてご使用ください。

KHF-TDR101



詰め替え用・5L

KHF-TDR102



置いて使える便座除菌クリーナー〈KOKUYO HibiFull〉



品番	JANコード	コード	価格	仕様	容量	本体寸法		包装単位
						幅・奥行	高さ	
KHF-TDB101	397887	2053-5582	オープンプライス	ポンプボトル	600mL	82	82・193	12
KHF-TDR101	397894	2053-5599	オープンプライス	付け替え用	600mL	82	82・150	16
KHF-TDR102	397900	2053-5605	オープンプライス	詰め替え用	5L	206	132・290	4

●成分/溶剤(エタノール、1-プロパノール、2-プロパノール)、グリセリン、乳酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム(0.05%)

HOWS DESIGN ... インクルーシブデザインプロセスを経て開発された商品です。詳細はこちら → <https://www.kokuyo.co.jp/sustainability/howdesign/>

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 2024年1～12月 掲載新商品リスト ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

品番	掲載月	品番	掲載月	品番	掲載月	品番	掲載月	品番	掲載月
F-VBF151D・DB・DG	6月	KHF-CSR111・CSR121・CSR131	12月	KHF-KW101・KW201・KW301	11月	PM-MS322-S	9月	ス-SV427W-D	11月
F-VBF291LG・LY・W	11月	KHF-CSS111・CSS121・CSS131	12月	KHF-PC1115-1	12月	PM-R100B	11月	ス-SV758S4-G・LB・P	9月
F-VBF300B・D・M・Y	11月	KHF-GH141・GH151・GH161	11月	KHF-PCL1125	12月	PMR-B5BX12・B5RX12	10月	タ-G301-3P	10月
HSM-110D	12月	GHR141・GHR151・GHR161	11月	KHF-SP101	11月	PW-01D・M	2月	タ-G311D-1P	7月
HSM-A100LB・LP・LS	12月	KHF-GL242D・T・W	12月	KHF-TB101・TBR101X3	11月	SLN-MPH105GB・PW・SD・VP	12月	タ-G311ND	7月
HSM-F110D	12月	KHF-GL252D・T・W	12月	KHF-TDB101	12月	SLN-MSH110GB・PW・SD・VP	12月	ノ-3CATX3	9月
HSM-PA100B・D・W	12月	KHF-GL262D・T・W	12月	KHF-TDR101・TDR102	12月	SLN-MSH305GB・PW・VP	12月	ノ-3CBTX3	9月
HSM-PFA100B・D・W	12月	KHF-GLR242D・T・W	12月	KHF-TDS101-1X2	12月	TW-MNT345・MNT346	2月	ハサ-F430P・W	5月
HSM-PTA100D・DB・W	12月	KHF-GLR252D・T・W	12月	KHF-TDS101-2X2	12月	TW-NT345・NT346	2月	ハサ-F440D	5月
KHF-CC101	11月	KHF-GLR262D・T・W	12月	KHF-TDS101-3X2	12月	ス-S121AT-B・DB	9月	メ-SV778S4-G・LB・P	9月
KHF-CFS101・CFS201X2	11月	KHF-KP101	11月	LSW-MGS300BG・S・W	4月	ス-SV427S5-D	11月		

- JANコードの上7桁(4901480)につきましては、JANコード項目内に記載しています。前に4901480をつけ加えてください。(例)品番 **フ-U330B** 154855の場合、4901480154855となります。
- コードでのご注文につきましては、流通販売・代理店にお問い合わせください。 ● 本カタログに記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
- 商品仕様および価格は、2024年10月18日現在のものです。諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格(税抜)で表記しています。お買い上げの際には別途消費税がかかります。実際の販売価格については、窓口の販売店にお問い合わせください。
- 「GPNエコ商品ねっと掲載」の記載がある商品は、グリーン購入ネットワーク(GPN)が運営する「エコ商品ねっと(GPNデータベース)」に当社の判断で選んで掲載している商品です。同サイトは、GPN購入ガイドライン対応商品やグリーン購入法適合商品を掲載し、商品選択の際に比較可能な環境データを提供するものです。(※同ネットの掲載商品はGPNが推奨するものではありません)

コクヨ株式会社 グローバルステーションリー事業本部

本社オフィス
〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)
ホームページURL <https://www.kokuyo-st.co.jp/> **コクヨお客様相談室 ☎ 0120-201-594**