

針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚)

取扱説明書


●本体品番

SLN-MSH110

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。


Harinacs

各部の名称



正しい持ち方

透明窓を上にして使用する。



△ 注意

●針を使用するステープラーと同等の保持力はありません。●用紙の種類(厚みや紙質など)によっては、とじ枚数が少なくなることや保持力が弱くなることがあります(感熱紙、複写伝票など)。●用紙をとじる際に、穴があきます。●刃先や可動部などのすき間に指や手を入れないでください。●とじ位置確認窓を開けたまま使用しないでください。●お子様だけで使用させないでください。●使用後は、落下するおそれのある場所に置かないでください。●使用後は、お客様の手の届かないところに保管してください。●改造や分解をしないでください。●金属(ステープルやゼムクリップ)などを取り除いてから紙をとじてください。●規定枚数を超える用紙、フィルム、布、ビニールなどの用紙以外のもの、テープ・シールなどの粘着物のついたものをつけないでください。●部品の欠落やネジのゆるみなど、異常を発見したときは、直ちに使用を中止してお求めの販売店にご相談ください。●とじミス時に出た紙片はとじ位置確認窓からすぐに取り出してください。

使用上のお願い


- 用紙を奥までさし込んで、レバーを最後までしっかりと握りこんでください。●紙をとじる時、レバーを正しく持ち、ゆっくりと止まるまでしっかり握ってください。
- 湿気を避けてください。屋外での使用や水ぬれは故障やさび・変色の原因になります。●必ず不要な紙で試してからご使用ください。
- コピー用紙<PPC用紙(64g/m²)>なら約10枚までとじることができます。

とじかた

本商品は、用紙の直線部も角部もとじることができます。

①そろえた用紙を、「用紙挿入口」から奥に当たるまで差し込む。
※このとき、「とじ位置確認窓」から見て、用紙が確実に差し込まれていることを確認する。

●直線部をとじる場合 ●角部をとじる場合



奥に当たるまで差し込む 用紙の差込位置の目安

- ②レバーを、ゆっくりといっぱいまで握る。
- ③握りを開き、用紙を引き抜く。

<レバーが戻らない場合>

※レバーが戻り切らない場合は、手でレバーを開く。


<用紙が抜けにくい場合>

※本製品をしっかり持って、用紙をまっすぐに強く引き抜く。




ワンポイントアドバイス

薄い紙をとじた時など保持力の弱さが気になる場合は、図のように2カ所留めをおすすめします。



△ 注意

右記のようなとじかたはしないでください。故障の原因になります。



紙片の捨てかた



とじるのを失敗した際に、紙片が発生することがあります。とじ位置確認窓内部に溜まった紙片はこまめに取り除いてください。紙片が溜まった状態で使用すると破損の原因になります。

①とじ位置確認窓内部の紙片を捨てる。

①透明窓を親指で押しながら前に出す。

②紙片を捨てた後は、必ず透明窓を取り付けて、確実に閉める。

※透明窓が完全に閉まっていない状態や、外れた状態では絶対に使用しないでください。



※透明窓を外した状態では、刃先に指が触れてケガをするおそれがありますので、指を絶対中に入れないでください。紙片が刃や隙間にはさまった場合はピンセットなどで取り除いてください。


廃棄時の分別について

※廃棄時以外は分解しないでください。元に戻せなくなります。


△ 注意

●分解する際は、軍手などの厚手の手袋を着用してください。指が刃先に触れるなどして、ケガをするおそれがあります。


①レバー後部金属部の凹み部に⊖ドライバーを差し込んで、樹脂カバーを取り外す



②レバーの穴から⊕ドライバーを差し込み、ネジを外す



③右下図のように本体後部のみぞに⊖ドライバーを差し込み、矢印方向にひねり、下カバーを取り外す



廃棄するときは

廃棄する際に、この商品をご使用になっている地域の自治体条例に従って正しく廃棄してください。

品番	SLN-MSH110	とじ穴のサイズ		
外寸法(mm)	幅:32×奥行き:121×高さ:100	素材	本体	ABS
最大とじ可能枚数	コピー用紙<PPC用紙(64g/m ²)>約10枚 ※用紙の種類によって、枚数が若干少なくなることがあります。 ※フィルムなど用紙以外のものや粘着剤のついたものにはご使用いただけません。		スチール	とじ位置確認窓
			カバー類	ABS
				刃
				ABS
				スチール

コクヨ株式会社

お客様相談室 ☎0120-201-594

<https://www.kokuyo.co.jp/>

MADE IN CHINA